

Gira Türstation Edelstahl
Hochwertige und robuste
Türstation für die Unterputz-
Montage mit Edelstahl-
Frontplatte, für Ein- und
Mehrfamilienhäuser

GIRA

Gira Türstation Edelstahl

Edel, robust und vandalensicher



Gira Türstation Edelstahl 4fach

Gira Türstation Edelstahl

Die Gira Türstation Edelstahl vereint Design und Stärke: Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit besonders vandalensicher und witterungsbeständig. Nahezu nahtlos gehen Frontplatte und Namensschilder ineinander über, so dass keine Gegenstände in Ritzen gesteckt werden können.

Dazu kommen Namensschilder, die sich hinter sekurisiertem Glas befinden sowie verdeckte Freisprechfunktionen für den Schutz von Lautsprecher und Mikrofon. Die aus robustem Edelstahl gefertigten Klingeltasten weisen ebenfalls beste Widerstandskraft auf.

Die Türstation Edelstahl ist auch mit Farbkamera erhältlich.

Material

Die geschliffene Frontplatte ist 3 mm stark und aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl gefertigt. Bei allen Varianten wird die Türstation schraubenlos montiert. Die Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, das im Lieferumfang enthalten ist.

Namensschilder

Die 5 mm starken Abdeckscheiben aus sekurisiertem Glas sind gegen Spritzwasser geschützt, halten Angriffe durch Schlag, Feuer oder Kratzen aus und sind besonders leicht zu reinigen. Ohne Demontage können die Beschriftungsschilder von der Türstation entnommen werden. Die Entriegelung dafür ist verdeckt angeordnet.



Lautsprecher und Mikrofon

Durch die verdeckte Konstruktion von Lautsprecher und Mikrofon ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand die Freisprecheinrichtung zu zerstören, die – wie alle Gira Türstationen – mit neuester Mikroprozessor-Technologie ausgestattet ist. Der Vorteil dieser Technologie: das sprachgesteuerte Gegensprechen sowie Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung. Die Sprachlautstärke des Lautsprechers ist einstellbar.

Ruftasten

Edelstahl-Ruftasten und Namensschilder werden mit weißen LED ausgeleuchtet. Die Betätigung der Tasten wird akustisch quittiert – eine Zusatz-Funktion, die bei Bedarf auch abgeschaltet werden kann.

Montage

Die Gira Türstation Edelstahl für die Unterputz-Montage wird anschlussfertig inklusive Einbaulautsprecher geliefert, was eine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erspart. Zur Inbetriebnahme ist lediglich der Anschluss des üblichen Gira 2-Draht-Busses erforderlich.

Die Station wird in einen 40 mm tiefen Unterputz-Kasten (60 mm bei Integration der Video-Funktion) mit Mauerankern und Öffnungen für die Leitungszuführung installiert. Ein Moosgummi auf der Unterseite der Frontplatte dichtet die Station zur Wand hin ab. Zusätzlich erleichtern ein Fangband und die Ablagefläche im Unterputz-Kasten die Montage.

Anschlüsse

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
- 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
- 2 Steckerleisten Systembus
- 2 Schraubklemmen Sabotagekontakt

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 26 V DC \pm 2 V (Busspannung)
- Schutzart: IP 44
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Türstation Edelstahl

Vom Einfamilienhaus bis zum großen Objekt lässt sich mit der Gira Türstation alles ausstatten. Das Sortiment umfasst zahlreiche Varianten: Ausführungen für bis zu zwölf Wohneinheiten sind lieferbar.



Gira Türstation
Edelstahl 2fach

Abmessungen (B x H)
160 x 218 mm



Gira Türstation
Edelstahl 12fach

Abmessungen (B x H)
270 x 285 mm

Farbkamera mit Tag/Nacht-Umschaltung

Die Gira Farbkamera erfasst einen Bereich von 100°. Zur Ausrichtung lässt sich das Objektiv zusätzlich manuell in jede Richtung um 20° schwenken. Bei der Tag/Nacht-Umschaltung schaltet die Kamera automatisch auf Nachtbetrieb um, wenn die Umgebungshelligkeit den Wert von 1 Lux unterschreitet. Am Tag sorgt sie mit automatischer Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung und Weißabgleich für eine gute Farbwiedergabe. In der Nacht liefert sie wegen ihrer Lichtempfindlichkeit klare Schwarzweißbilder.

Türstation Edelstahl Video

In den Varianten vom Einfamilienhaus bis zum Haus mit zwölf Wohneinheiten ist die Türstation Edelstahl mit Farbkamera erhältlich. Die Abdeckung ist aus schlagfestem Kunststoff und bei Beschädigung leicht austauschbar.



Gira Türstation
Edelstahl Video 4fach

Abmessungen (B x H)
160 x 352 mm



Gira Türstation
Edelstahl Video 12fach

Abmessungen (B x H)
270 x 285 mm

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95-602-0
Fax +49(0)21 95-602-339

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 08 00-29 36 62
Fax 08 00-29 36 57

www.gira.at
info@gira.at

Abmessungen Türstationen (B x H x T)

Audio

1fach, 2fach, 3fach:

160 x 218 mm (Frontplatte)

140 x 198 x 40 mm (UP-Kasten)

4fach, 6fach:

160 x 285 mm (Frontplatte)

140 x 265 x 40 mm (UP-Kasten)

8fach, 9fach:

160 x 352 mm (Frontplatte)

140 x 332 x 40 mm (UP-Kasten)

10fach, 12fach:

270 x 285 mm (Frontplatte)

250 x 265 x 40 mm (UP-Kasten)

Video

1fach, 2fach:

160 x 285 mm (Frontplatte)

140 x 265 x 60 mm (UP-Kasten)

3fach, 4fach:

160 x 352 mm (Frontplatte)

140 x 332 x 60 mm (UP-Kasten)

6fach, 8fach, 9fach:

160 x 437 mm (Frontplatte)

140 x 417 x 60 mm (UP-Kasten)

10fach, 12fach:

270 x 285 mm (Frontplatte)

250 x 265 x 60 mm (UP-Kasten)

Gira Beschriftungsservice

Beim Kauf einer Türstation Edelstahl bietet Gira den Service einer kostenlosen Erstbeschriftung der Ruftaster.

In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Innerhalb weniger Tage werden dann beschriftete Kunststoffschilder per Post zugestellt. Die transparenten Schilder sind lichtecht, witterungsbeständig, wellenfrei und in der Größe optimal auf die Türstation Edelstahl abgestimmt.

Abmessungen Namensschild (B x H)

62 x 18 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen erhalten Sie im Gira Katalog sowie im Internet unter www.gira.de