

Kombiaktor Jalousie und Heizung

Best.-Nr.: 2164 00 Jalousieaktor 1fach UP Best.-Nr.: 2165 00 Heizungsaktor 1fach UP Best.-Nr.: 2166 00

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise



Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.

Angeschlossene Stellantriebe sind – auch im ausgeschalteten Zustand – nicht galvanisch vom Netz getrennt.

An die Eingänge keine externen Spannungen anschließen, andernfalls kann es zu Geräteschäden kommen und SELV-Potential auf der KNX-Busleitung ist nicht mehr gegeben.

Sollen mehrere Antriebe an einem Ausgang parallelgeschaltet werden, unbedingt Angaben der Hersteller beachten, gegebenenfalls Trennrelais verwenden. Andernfalls könnten die Antriebe zerstört werden.

Nur Jalousieantriebe mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern verwenden. Endlagenschalter auf korrekte Justierung prüfen. Angaben der Motorenhersteller beachten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau




Bild 1: Fensteraktor

32572312 10865287 10.07.2017 **1/8**








Bild 2: Jalousieaktor




Bild 3: Heizungsaktor

- (1) Steuerleitung
- (2) Programmiertaste und -LED
- (3) Anschluss Netz- und Lastleitungen

Anschlussbelegung Lastleitungen


BK, schwarz: Anschluss L

BN, braun: Anschluss Jalousieantrieb, Auf PK, rosa: Anschluss Jalousieantrieb, Ab

GY, grau: Anschluss Stellantrieb

32572312 10865287 10.07.2017 **2/8**





Anschlussbelegung Steuerleitung

RD, rot: KNX+ BK, schwarz: KNX– GN, grün: Eingang 1 YE, gelb: Eingang 2 WH, weiß: Eingang 3

BN, braun: COM Eingänge 1...3

3 Funktion

Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Softwareversionen und jeweiligen Funktionsumfang sowie die Software selbst sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software. Volle Funktionalität mit KNX-Inbetriebnahme-Software ab Version ETS3.0d.

Produktdatenbank, technische Beschreibungen sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fensteraktor (Bild 1):

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Markisen und ähnlicher Behänge für Netzspannung AC 230 V.
- Schalten elektrothermischer Stellantriebe
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen

Jalousieaktor (Bild 2):

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Markisen und ähnlicher Behänge für Netzspannung AC 110...230 V.
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen

Heizungsaktor (Bild 3):

- Schalten elektrothermischer Stellantriebe
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Anschluss mit beiliegenden Verbindungsklemmen

Produkteigenschaften

Je nach Ausstattung:

- Steuerung von Jalousien, Markisen und ähnlichen Behängen
- Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe
- Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte, nutzbar als Nebenstelleneingänge zur Vor-Ort-Bedienung
- Versorgung über Bus, keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig

32572312 10865287 10.07.2017 **3/8**



Kombiaktor Jalousie und Heizung, Jalousieaktor 1fach UP, Heizungsaktor 1fach UP



Jalousiefunktion

- Behangposition direkt ansteuerbar
- Lamellenposition direkt ansteuerbar
- Rückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und Lamellenstellung
- Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
- Sicherheitsfunktion: 3 unabhängige Windalarme, Regenalarm, Frostalarm
- Sonnenschutzfunktion

Funktion Stellantriebe

- Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
- Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
- Überlastsicher, kurzschlusssicher
- Schutz gegen festsitzende Ventile
- Zwangsstellung
- Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar.
- i PWM-Betrieb: Elektrothermische Stellantriebe besitzen nur die Stellungen Offen und Geschlossen. Im PWM-Betrieb wird durch Ein- und Ausschalten innerhalb der Zykluszeit des Antriebs ein quasi-stetiges Verhalten erreicht.

4 Informationen für Elektrofachkräfte

4.1 Montage und elektrischer Anschluss



GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Gerät anschließen und montieren



GEFAHR!


Bei Anschließen der Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungsadern in einer gemeinsamen Gerätedose kann die KNX-Busleitung mit Netzspannung in Berührung kommen.

Die Sicherheit der gesamten KNX-Installation wird gefährdet. Personen können auch an entfernten Geräten einen elektrischen Schlag erhalten.


Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungsklemmen nicht in einem gemeinsamen Anschlussraum plazieren. Gerätedose mit fester Trennwand (Bild 5) oder separate Dosen verwenden.

32572312 10865287 10.07.2017 **4/8**





- (4) Gerätedose
- (5) Trennwand
- (6) potentialfreie Kontakte, z. B. für Fensterkontakt oder Installationstaster





Mindestabstand zwischen Netzspannung und Bus-/Nebenstellenadern: 4 mm (Bild 6).

- Last anschließen (Bild 7). Beiliegende Federsteckklemmen verwenden. Flexible Leiterenden müssen verzinnt sein.
- Gerät an KNX anschließen.
- Ggf. potentialfreie Kontakte (6) an Eingänge anschließen (Bild 4).
- Gerät in Gerätedose montieren.

32572312 10865287 10.07.2017 **5/8**







Im Auslieferungszustand bedienen die Eingänge 1 und 2 den Jalousieausgang. Eingang 3 hat keine Funktion.

Funktion der Eingänge 1 und 2 im Auslieferungszustand

Eingang	Schließer	Behang
1	kurz betätigen	Lamellen verstellen Auf / Stop
1	lang betätigen	Auffahren
2	kurz betätigen	Lamellen verstellen Ab / Stop
2	lang betätigen	Abfahren

4.2 Inbetriebnahme

Adresse und Anwendungssoftware laden

- Busspannung einschalten.
- Physikalische Adresse vergeben und Anwendungssoftware in das Gerät laden.
- Physikalische Adresse auf Geräteetikett notieren.

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Kombiaktor Jalousie und Heizung, Best.-Nr. 2164 00

Versorgung Nennspannung Netzfrequenz Schaltspannung	AC 230 / 240 V ~ 50 / 60 Hz AC 250 V ~
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Lager-/ Transporttemperatur	-5 +45 °C -25 +70 °C
Jalousieausgang Kontaktart Schaltstrom AC1 Mindestschaltstrom AC Motoren 230 V	μ 3 A 100 mA 600 VA
Heizungsausgang	

32572312 10865287 10.07.2017 **6/8**



Kombiaktor Jalousie und Heizung, Jalousieaktor 1fach UP, Heizungsaktor 1fach UP



Ausgangsart Halbleiter (Triac), ϵ Schaltstrom 5 ... 25 mA Einschaltstrom max. 600 mA (2 s) Anzahl Antriebe pro Ausgang max. 2 Steuerleitung und Eingänge

Steuerleitung (vorkonfektioniert)

Eingangsart

Gesamtlänge Nebenstellenleitung

Abfragespannung Nebenstelleneingänge

YY6x0,6
potentialfrei
max. 5 m
ca. 5 V

Abmessung Ø×H

Anschlussart
eindrähtig

Ca. 5 V

Verbindungsklemme (beiliegend)

1,0 ... 2,5 mm²

eindrähtig 1 KNX

KNX Medium
TP
Inbetriebnahmemodus
Nennspannung KNX
Leistungsaufnahme KNX
TP
S-Mode
DC 21 ... 32 V SELV
max. 240 mW

Anschlussart KNX Anschlussklemme an Steuerleitung

Jalousieaktor 1fach UP, Best.-Nr. 2165 00

Versorgung
Nennspannung
AC 110 ... 240 V ~
Netzfrequenz
Schaltspannung
AC 250 V ~

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -5 ... +45 °C

Lager-/ Transporttemperatur -25 ... +70 °C Jalousieausgang

Heizungsausgang

Heizungsausgang

Steuerleitung und Eingänge
Steuerleitung (vorkonfektioniert)
YY6x0,6
Eingangsart
potentialfrei

Gesamtlänge Nebenstellenleitung max. 5 m Abfragespannung Nebenstelleneingänge ca. 5 V

Abmessung $\emptyset \times H$ 53×28 mm Anschlussart Verbindungsklemme (beiliegend) eindrähtig 1,0 ... 2,5 mm²

KNX

KNX Medium
TP
Inbetriebnahmemodus
S-Mode

Nennspannung KNX DC 21 ... 32 V SELV Leistungsaufnahme KNX max. 240 mW

Anschlussart KNX Anschlussklemme an Steuerleitung

Heizungsaktor 1fach UP, Best.-Nr. 2166 00

Versorgung
Nennspannung
Netzfrequenz
Schaltspannung

AC 230 / 240 V ~

50 / 60 Hz
AC 250 V ~

Umgebungstemperatur -5 ... +45 °C

Lager-/ Transporttemperatur -25 ... +70 °C

Jalousieausgang

32572312 10865287 10.07.2017 **7/8**



Kombiaktor Jalousie und Heizung, Jalousieaktor 1fach UP, Heizungsaktor 1fach UP



YY6x0,6

Anzahl Antriebe pro Ausgang max. 2

Steuerleitung und Eingänge Steuerleitung (vorkonfektioniert)

Eingangsart potentialfrei
Gesamtlänge Nebenstellenleitung max. 5 m
Abfragespannung Nebenstelleneingänge ca. 5 V

Abmessung Ø×H 53×28 mm Anschlussart Verbindungsklemme (beiliegend) eindrähtig 1,0 ... 2,5 mm²

KNX

KNX Medium

Inbetriebnahmemodus

Nennspannung KNX

Leistungsaufnahme KNX

Anschlussart KNX

TP

S-Mode

DC 21 ... 32 V SELV

max. 240 mW

Anschlussart KNX

Anschlussklemme an Steuerleitung

5.2 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel. Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

32572312 10865287 10.07.2017 **8/8**